



OPTIMAX

OPTIMAX DÉTARTRANT

LIQUIDE DÉTARTRANT HAUTEMENT CONCENTRÉ

Description

OPTIMAX DÉTARTRANT est un nettoyant acide concentré destiné à détartrer le petit matériel, les ustensiles et les machines à laver la vaisselle.

Propriétés principales

OPTIMAX DÉTARTRANT est un nettoyant acide concentré destiné à détartrer le petit matériel, les ustensiles, les machines à laver la vaisselle, les bains-marie, les bouilloires, les marmites à vapeur, les théières et les cafetières, etc. La combinaison d'acides inorganiques et de tensioactifs non ioniques assure l'efficacité du détartrage sur tout type de surface.

Avantages

- Efficace pour détartrer, aide à protéger le petit matériel et à améliorer le niveau d'hygiène.
- Excellent coût à l'usage grâce à sa formule concentrée.
- Ravive les surfaces ternes en métal, en éliminant l'oxydation.

Mode d'emploi

Application en trempage :

1. Utiliser à une concentration de 50 ml de OPTIMAX DÉTARTRANT pour 1L d'eau (5%) en fonction du niveau d'entartrage.
2. Tremper le matériel dans la solution jusqu'à l'élimination du tartre.
3. Frotter si nécessaire pour enlever les dépôts tenaces.
4. Rincer abondamment avec de l'eau fraîche et laisser sécher à l'air libre.

Machine à laver la vaisselle :

1. Mettre hors tension les équipements de dosage.
2. Remplir le lave-vaisselle avec de l'eau fraîche.
3. Ajouter OPTIMAX DÉTARTRANT dans l'eau pour produire une solution concentrée à 5% (50 ml/L).
4. Faire circuler l'eau pendant 10-15 minutes.
5. Vidanger et vérifier.
6. Répéter si nécessaire.
7. Vidanger et rincer abondamment.
8. Laisser sécher en laissant les portes ouvertes.
9. Remettre en marche les équipements de dosage.

Les dosages indiqués sont conformes aux conditions optimales. Les recommandations peuvent varier en fonction des spécificités du site, veuillez consulter votre représentant pour plus d'information.



101103480

Visuel non contractuel.





OPTIMAX

OPTIMAX DÉTARTRANT

LIQUIDE DÉTARTRANT HAUTEMENT CONCENTRÉ

Données techniques

Aspect : Liquide limpide, incolore

pH pur à 20°C : < 2

Densité relative à 20°C : 1.29

Les données inscrites ne sont qu'indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d'utilisation, OPTIMAX DÉTARTRANT est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés en cuisine. Cependant, le cuivre, l'argent et l'aluminium devront être traités avec soin (temps de contact court).

Législation

Produit de nettoyage conforme :

- au Règlement Détergent CE 648/2004,
- à la législation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98).

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
101103480	2 x 5 litres

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.