


Lampe UV pour désinfection de locaux

Lampe de désinfection à rayons UV

Tue les bactéries, virus et acariens

Assure la stérilisation et la désinfection de la pièce



Modèle: ZBAP001
Puissance: 40W
Tension : 220V ou 110V
Fréquence: 50/60Hz
Dimensions extérieures: D200mm, H400mm
Minuterie : 30, 60 ou 120 minutes
Applications : Logements, écoles, hôpitaux, bureaux, salles de réunion, etc

Capacité:

Superficie des locaux	≤20m ²	20-40m ²	40-60m ²	≥60m ²
Durée de la désinfection	30Min	1Heures	2Heures	24/7



Schéma de fonctionnement lorsque personne n'est à côté





Schéma de fonctionnement lorsque des personnes sont dans la pièce



Ventilateurs intégrés pour la circulation de l'air



Stérilisation par des tubes à haute transmission lumineuse UVC



La poignée cachée du couvercle supérieur est facile à manipuler



Protection de sécurité par un compartiment en plastique étanche



Distributeur en France:

M. Adrien GHADRI Tél: 33(0) 617 654 801

E-mail: adrien.ghadri@laposte.net

Adresse: 6, rue de la Bascule, 45100 Orléans

Présentation du produit:

L'homme peut contracter des maladies simplement en respirant, ces maladies sont transmises par l'air. Les maladies transmises par l'air peuvent être transmises par la toux, l'éternuement ou la parole de la personne porteuse et les sécrétions nasales et de la gorge sont vaporisées dans l'air.

Quand vous inhalez des agents pathogènes dans l'air, ils s'installent dans votre corps. Vous pouvez aussi contracter des bactéries quand vous touchez une surface portant ces bactéries, puis vous touchez vos yeux, votre nez ou d'autres parties de votre corps.


Selon les résultats des recherches sur le Covid -19, ce virus est sensible aux UV et à la température élevée et le rayonnement UV élimine efficacement le virus. Les espaces intérieurs peuvent être désinfectés avec des rayons UV d'une intensité supérieure à 1,5 watt par mètre carré.

Ce dispositif à haute transmission de rayons UV pourrait entraîner des effets secondaires chez les personnes, en mode de fonctionnement "volets ouverts". Il est donc, fortement recommandé de sortir de la pièce dans ce mode de fonctionnement.

Caractéristiques du produit:

- ① Des tubes à rayons ultraviolets stérilisés du type H, à haute puissance ultraviolets, couvrent une certaine zone (voir le tableau ci-dessus)
- ② Qualité supérieure avec une garantie d'un an
- ③ Elimine 99 % des microbes
- ④ L'homme et le dispositif peuvent cohabiter dans une même pièce. Lorsque la personne et le dispositif sont dans la même pièce, les portes latérales sont fermées manuellement et l'air circule à travers un ventilateur intégré pour assurer la désinfection de la pièce
- ⑤ Maintenir la circulation de l'air jusqu'à une désinfection adéquate
- ⑥ Minuteur à 3 positions: 30, 60, et 120 min
- ⑦ La télécommande ultra-puissante permet de piloter la lampe à travers les cloisons, lorsque la pièce est fermée.
- ⑧ Un ventilateur intégré permet une circulation d'air plus complète
- ⑨ L'écran indique l'état de fonctionnement de la l'appareil
- ⑩ Retarder le démarrage de 30 secondes pour s'assurer que les personnes quittent la pièce en toute sécurité

Recall: Ce dispositif à haute transmission de rayons UV pourrait entraîner des effets secondaires chez les personnes , en mode de fonctionnement "volets ouverts". Il est donc, fortement recommandé de sortir de la pièce dans ce mode de fonctionnement.



Distributeur en France:

M. Adrien GHADRI Tél: 33(0) 617 654 801

E-mail: adrien.ghadri@laposte.net

Adresse: 6, rue de la Bascule, 45100 Orléans