



DS Desotherm

3ZP13

Poudre de lavage du linge très haute performance, sans phosphate. Désinfectante dès 40°C

Description

Clax DS Desotherm est une poudre désinfectante pour le lavage du linge, sans phosphate, spécialement formulée pour une utilisation en blanchisserie industrielle et blanchisserie intégrée. Ce produit a été développé aussi bien en dosage manuel qu'en dosage automatique, il est utilisable pour tout type d'eau, dure ou douce. Il convient aussi bien sur les textiles délicats que sur le linge blanc en coton et polyester et les articles de couleur.

Propriétés principales

Clax DS Desotherm est une poudre détergente enrichie en enzymes, formulée à base d'une association efficace de tensioactifs, d'agents séquestrants, d'agents anti-grisaillement et anti-corrosion. Ce produit contient également des agents de blanchissement efficace dès les basses températures. Le produit assure une excellente performance sur les salissures grasses. Il est utilisable pour tout type d'eau, dure ou douce. Le produit est désinfectant dès 40°C. Clax DS Desotherm est une poudre complète pour le lavage du linge, qui peut être utilisée pour nettoyer le linge en établissement de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite...), le linge en hôtellerie / restauration et les vêtements de travail.

Bénéfices

- Excellente performance sur une large gamme de souillures et de taches.
- Blanchiment efficace dès les basses températures, tout en respectant le linge.
- Particulièrement efficace sur les taches protéiniques (sang, œuf,...).
- Evite la corrosion des machines
- Idéal pour le lavage du linge de particulier
- Désinfecte dès 40°C

Mode d'emploi

Recommandation de dosage:*

Se référer au tableau de dosage au dos du sac (à doser en fonction de la dureté de l'eau et du degré de salissure).

Pour un meilleur résultat :

Utiliser de l'eau adoucie. Séparer les textiles en polyester - coton des autres textiles et laver séparément. Séparer les textiles colorés des textiles blancs.

Trier les textiles en trois catégories : articles peu souillés, souillés et très souillés.



**Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.*



DS Desotherm

3ZP13

Données techniques

Aspect: Poudre blanche atomisée a grains bleus

pH [1%]: 10,7

Densité apparente [g/l]: 640

Alcalinité [% Na₂O;pH 3.6]: 25,5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'utilisation du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet : sds.diversey.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver le produit dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Normes

Clax DS Desotherm est bactéricide selon les normes EN1276 et EN13727 en présence d'eau dure, et de 0.3 g/l d'albumine, en 15 minutes de temps de contact, à 40°C sur les souches de référence et sur les souches isolées en milieu hospitalier résistant à la Méricilline (MRSA).

Virucide selon la norme EN14476 à 1% à 40°C en 20 min, sur Bovinen parvovirus.

Législation

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Mention obligatoire conformément au Décret n° 2019-643 du 26 juin 2019 relatif à la publicité commerciale pour certaines catégories de produits biocides - produit TP 2 "Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement."

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.