

Disque de lavage EMR



Fiche technique

Fonction et points forts:

- Adaptable sur monobrosse ou autolaveuse munie d'un plateau
- Un nettoyage homogène, pour une finition parfaite.

Conseil d'utilisation:

- Ce disque s'utilise humide.

Important!! Ne pas utiliser avec des produits chlorés.

Conseil d'entretien :

(Se reporter au protocole de lavage des bandeaux en blanchisserie réf : PLM)

- Lavage en machine jusqu'à 60°C (température préconisée = 40°C).
- Résiste jusqu'à 50 cycles de lavage dans les conditions d'utilisation et d'entretien préconisées.

Conditionnement:

Vrac

10 unités par carton :

0898 : palette de 400 unités (40 cartons) 0899 : palette de 310 unités (31 cartons) 0825 : palette de 230 unités (23 cartons) 0900 : palette de 220 unités (22 cartons) 1537 : palette de 360 unités (36 cartons)

Caractéristiques techniques :

Du produit:

Diamètre: 0898: 13 pouces (330 mm) - 0899: 16 pouces (406 mm)

0825: 17 pouces (432 mm) - 0900: 20 pouces (508 mm) - 1537: 14 pouces (355 mm)

Couleurs: bleu clair, bleu vif et rouge

Poids: 0898: 143 grammes - 0899: 223 grammes

0825 : 236 grammes – 0900 : 337 grammes – 1537 : 160 grammes

Du textile:

Composition:

Référence 0825-0898 -0899-0900 :

50 % microfibre: 80 % polyester et 20% polyamide (absorption et désinfection) (couleur bleu clair)

31 % polyester (effet grattant pour l'élimination des micro-salissures) (couleur bleu vif)

19 % polypropylène (élimination des macro-salissures) (couleur rouge)

Référence 1537:

50 % microfibre: 80 % polyester recyclé et 20% polyamide (absorption et désinfection) (couleur bleu clair)

31 % polyester recyclé (effet grattant pour l'élimination des micro-salissures) (couleur bleu vif))

19 % polypropylène (élimination des macro-salissures) (couleur rouge)

Poids m²: 730 g/m² Dos du produit:

Composition: soft velcro – 100% polyester